


### Váha Sibel

Model: 0002000



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

#### **Technické parametry:**

**Maximální nosnost:** 3000 g

**Materiál plochy na vážení:** tvrzené sklo

**Průměr:** 155 mm

#### **Pokyny pro použití:**

1. Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko ON.
2. Pro výběr jednotek stiskněte tlačítko g/oz.
3. Pokud chcete váhu vynulovat, stiskněte tlačítko TARE.
4. Pro vypnutí váha stiskněte OFF.

#### **Údržba:**


Plochu na vážení udržujte v čistotě. K údržbě používejte vlhký hadřík.

#### **Upozornění:**

Nepřekračujte uvedenou nosnost.

## Váha Sibel

Model: 0002000



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutiu. V prípade zlej alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

### **Technické parametre:**

**Maximálna nosnosť:** 3000 g

**Materiál plochy na váženie:** tvrdené sklo

**Priemer:** 155 mm

### **Návod na použitie:**

1. Pre zapnutie váhy stlačte tlačidlo ON.
2. Pre výber jednotiek stlačte tlačidlo g / oz.
3. Ak chcete váhu vynulovať, stlačte tlačidlo TARE.
4. Pre vypnutie váha stlačte OFF.

### **Údržba:**

Plochu na váženie udržiavajte v čistote. K údržbe používajte vlhkú handričku.

### **Upozornenie:**

Neprekračujte uvedenú nosnosť.



## **Sibel scale**

**Model:** 0002000



Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damage caused.

### **Technical parameters:**

**Maximum load capacity:** 3000 g

**Weighing area material:** hardened glass

**Diameter:** 155 mm

### **Instructions for use:**

1. Push the ON button to turn on the device.
2. Push g/oz to select units.
3. To reset the display, push the TARE button.
4. Push OFF to turn off the device.

### **Maintenance:**

Keep the weighing area clean. Use a damp cloth for maintenance.

### **Warning:**

Do not exceed the load capacity.