

Pracovní vozík Ceriotti Duo

Model: 7235



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry:

Výška: 90 cm

Šířka: 46 cm (včetně poliček 55 cm)

Montáž:

Vozík je dodáván jako jeden kus s odmontovanými kolečky. Stačí pouze našroubovat kolečka.

Údržba:

Nevystavujte vozík na přímém slunečním světle.

Skvrny by měly být ihned odstraněny vodou.

Čištění kovů: používejte přípravky vhodné i na kov.

Nepoužívat bělicí prostředky či prostředky obsahující amoniak.

Upozornění:

Vozík je navržen tak, aby plnil svůj úkol, nepoužívat k nevyhovujícím účelům.

Pracovný vozík Ceriotti Duo

Model: 7235



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutiu. V prípade zlej alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametre:

Výška: 90 cm

Šírka: 46 cm (vrátane poličiek 55 cm)

Montáž:

Vozík je dodávaný ako jeden kus s odmontovanými kolieskami. Stačí iba naskrutkovať kolieska.

Údržba:

Nevystavujte vozík priamemu slnečnému žiareniu.

Škvry by mali byť ihneď odstránené vodou.

Čistenie kovov: používajte prípravky vhodné aj na kov.

Nepoužívať bieliace prostriedky či prostriedky obsahujúce amoniak.

Upozornenie:

Vozík je navrhnutý tak, aby plnil svoju úlohu, nepoužívať k nevyhovujúcim účelom.



Cerioti Duo working trolley

Model: 7235



Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damage caused.

Technical parameters:

Height: 90 cm

Width: 46 cm (including shelves 55 cm)

Assembly:

The trolley is supplied as one piece with disassembled wheels. Just screw the wheels.

Maintenance:

Do not expose the trolley in direct sunlight.

Stains should be removed immediately with water.

Cleaning metals: use metal-compatible products as well.

Do not use bleach or ammonia-containing products.

Warning:

The trolley is designed to perform its task, not to use for unsuitable purposes.